





## ZEISS EyeMag Light II LED

Éclairage selon les besoins - flexible et mobile


Le puissant éclairage de l'**EyeMag Light II LED** maximise l'intensité de l'éclairage pour un meilleur rendu des détails.

La combinaison de l'éclairage LED avec un objectif ZEISS de haute qualité permet de voir avec une plus grande netteté les petits détails et les structures grâce à une distribution équilibrée de la lumière LED en couleur lumière du jour.

Les deux batteries rechargeables et le chargeur fournis en standard garantissent une intensité lumineuse maximale pour une utilisation ininterrompue.



Système conventionnel



ZEISS EyeMag Light II

..... Champ de vision

## Lunettes-loupes médicales ZEISS EyeMag

Traiter avec précision.

La médecine d'aujourd'hui exige une attention méticuleuse pour les détails. Voir des petites structures anatomiques n'est pas possible sans agrandissement par le moyen d'aides visuelles adéquates. Une meilleure vision permet de meilleurs traitements et des soins de qualité.

Les **lunettes-loupes médicales ZEISS EyeMag** donnent la possibilité à chaque médecin d'effectuer des prestations qui sont plus précises, plus rapides et plus ergonomiques. Equipées de lampes LED, ces lunettes-loupes d'avant-garde offrent une grande luminosité et une grande profondeur de champ sur l'ensemble de la surface à traiter.

La monture en titane ou serre-tête combinée aux nombreuses possibilités d'agrandissement et de distances de travail font en sorte que ces **lunettes-loupes médicales ZEISS EyeMag** sont faciles à utiliser et sont très confortables.



Plus d'information ou  
une démonstration  
sans engagement?

ERGRA-ENGELLEN  
Brandekensweg 13 Unit 9  
B-2627 Schelle  
Tel 03 888 11 40  
Fax 03 888 14 36  
[info@ergra-engelen.be](mailto:info@ergra-engelen.be)

[ergra-engelen.be](http://ergra-engelen.be)  
Preferred ZEISS dealer



**ergra engelen**

THE BEST IN BETTER SIGHT




## Lunettes-loupes médicales ZEISS EyeMag

Aussi personnalisées que  
vos besoins



**ergra engelen**

THE BEST IN BETTER SIGHT



## ZEISS EyeMag Classic

Une visualisation claire et un poids léger

Système Galiléen avec un agrandissement de 2,0x ou 2,5x. Le **ZEISS EyeMag Classic** est le modèle le plus léger de toutes les lunettes-loupes médicales ZEISS.

Adapté à votre prescription et monté sur la surface de la lentille. Ce système optique permet de visualiser clairement de minuscules structures.

Le **ZEISS EyeMag Classic** est un système idéal pour les étudiants en médecine et les professionnels qui n'ont aucune expérience de loupes et qui préfèrent un modèle particulièrement léger.

ZEISS EyeMag Classic - Optical Properties

|                        |      |     |     |     |     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Magnification          | 2.0x |     |     |     |     |
| Working distance in mm | 300  | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Field of view in mm    | 52   | 60  | 68  | 76  | 84  |

|                        |      |     |     |     |     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Magnification          | 2.5x |     |     |     |     |
| Working distance in mm | 350  | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Field of view in mm    | 49   | 55  | 61  | 67  | 74  |

## ZEISS EyeMag Smart TTL

Système Through The Lens sur mesure

Optique Galiléen avec un agrandissement de 2,5x ou 3,0x. Le **ZEISS EyeMag Smart TTL** offre un large champ de vision avec une très bonne résolution des détails et une grande profondeur de champ sur l'ensemble de la zone d'application.

Chaque système est une solution sur mesure basée sur les données individuelles de l'utilisateur et peut inclure la prescription personnelle si nécessaire.

Le **ZEISS EyeMag Smart TTL** est idéal pour les utilisateurs ayant besoin d'un faible agrandissement et souhaitant un système TTL personnalisé.

ZEISS EyeMag Smart TTL - Optical Properties

|                        |      |     |     |     |     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Magnification          | 2.5x |     |     |     |     |
| Working distance in mm | 350  | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Field of view in mm    | 70   | 78  | 87  | 96  | 105 |

|                        |      |     |     |     |     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Magnification          | 3.0x |     |     |     |     |
| Working distance in mm | 350  | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Field of view in mm    | 54   | 60  | 80  | 92  | 104 |

## ZEISS EyeMag Smart

Rapide, flexible et facilement adaptable

Le **ZEISS EyeMag Smart** garantit, avec un agrandissement de 2,5x, une reproduction très détaillée des couleurs. Le large champ de vision et la bonne profondeur de champ garantissent une image complète de l'ensemble de la zone de traitement.

Le **ZEISS EyeMag Smart** est disponible avec une monture légère en titane, sportive ou élégante. Elle offre des options de réglage faciles et rapides pour une utilisation flexible et ergonomique.

ZEISS EyeMag Smart - Optical Properties

|                        |      |     |     |     |     |
|------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Magnification          | 2.5x |     |     |     |     |
| Working distance in mm | 300  | 350 | 400 | 450 | 550 |
| Field of view in mm    | 67   | 77  | 86  | 96  | 115 |

## ZEISS EyeMag Pro F et S

Lorsque des agrandissements plus importants sont souhaités

Le **ZEISS EyeMag Pro** est destiné aux professionnels ayant de plus hautes exigences d'agrandissement. Disponible en différents niveaux d'agrandissement (3,2x - 5,0x), le **ZEISS EyeMag Pro** procure une image stéréoscopique avec un contraste élevé et une netteté totale pour une meilleure reconnaissance et distinction des détails.

Le **ZEISS EyeMag Pro** est disponible, soit avec une monture légère en titane (Pro F), soit avec un serre-tête réglable (Pro S).

L'énorme possibilité d'inclinaisons des loupes assure plus de confort et des positions de travail plus ergonomiques sans, pour autant, perdre en stabilité.

ZEISS EyeMag Pro F / S - Optical Properties

|                        |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Magnification          | 3.2x | 3.3x | 3.5x | 3.6x | 4.0x |
| Working distance in mm | 500  | 450  | 400  | 350  | 300  |
| Field of view in mm    | 115  | 100  | 86   | 71   | 56   |

|                        |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| Magnification          | 4.0x | 4.0x | 4.3x | 4.5x | 5.0x |
| Working distance in mm | 500  | 450  | 400  | 350  | 300  |
| Field of view in mm    | 93   | 81   | 68   | 56   | 44   |